

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117에 따른 광섬유 플러그인 커넥터
PushPull Var.14용 커플링 FreeCon 설계, 금속

일반 주문 데이터

버전	정선 박스, FreeCon, SCRJ, 커플링, IP65
주문 번호	1318150000
유형	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
GTIN (EAN)	4050118123982
수량	1 items

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	43.9 mm	깊이 (인치)	1.7283 inch
높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	41 mm	폭 (인치)	1.6142 inch
순중량	224.56 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	은색	하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색
장착 유형	스크류 장착	보호 등급	IP65

광섬유 커플링의 광학 속성

삽입 감쇠(광섬유 커플링)	<0.2 dB
----------------	---------

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


도면

치수 도면




Bottom view

치수 도면




Bottom view with mounting foot

치수 도면



Front view

치수 도면



Side view

IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전	
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799404		
수량	10 ST		

SC-RJ



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-2SC-POF	버전	
주문 번호	1191550000	FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, IP67	
GTIN (EAN)	4032248974436		
수량	10 ST		