

## SFR 3/12 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







SlimFix Redesign SFR은 설치가 크게 단순화된 SlimFix 도체 마커의 수정 버전입니다. 마커는 케이블에 간단하게 삽입되며 신속하게 단단하게 고정됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	SlimFix R, 컨덕터 및 케이블 마커, 3 - 3.7 mm, 12 x 5.8 mm, 흰색
주문 번호	<u>1318680000</u>
유형	SFR 3/12 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118124187
수량	256 items

## SFR 3/12 MC NE WS



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	5.8 mm	폭 (인치)	0.2283 inch
순중량	0.22 g		
온도			
작동 온도 범위	-40100 °C		
환경 제품 규정 준수			
D. LIC 조스 사네	조스 레이리즈펜		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.0001 000	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.002 kg CO2 eq.	
일반 데이터			
너비	5.8 mm		
<sub>더미</sub> UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소 컬러 코드	40 °C 흰색		
월디 고드 할로겐	 한니요		
<del></del>			
기본 재질	폴리아미드 66		
인쇄 문자	블랭크	NAIA.CI	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
라벨링 필드의 크기 권장 산업	12 x 4.6 mm		
	운송, 기계	DACIC O MCD DILIC O	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
콤비네이션당 마커 개수 작동 온도 범위	1 MultiCard = Conductor and cable markers -40100 °C		
	-40100 C		
컨덕터 및 케이블 마커			
할로겐 할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
 전선 굵기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>	건덕터 O.D., 최대	3.7 mm
건덕터 O.D., 최소	3 mm	건덕터 O.D.	3 - 3.7 mm
결선된 와이어의 단면적	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		
분류			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02
FOLACE 12.0	27-20-11-02	ECLASS 12.0	27-20-11-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02



## SFR 3/12 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

