


## SFR 1/21MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SlimFix Redesign SFR은 설치가 크게 단순화된 SlimFix 도체 마커의 수정 버전입니다. 마커는 케이블에 간단하게 삽입되며 신속하게 단단하게 고정됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	SlimFix R, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, 흰색
주문 번호	<a href="#">1318710000</a>
유형	SFR 1/21MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118124538
수량	400 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	5.8 mm	폭 (인치)	0.2283 inch
순중량	0.22 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.002 kg CO2 eq.

일반 데이터

너비	5.8 mm
UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색
할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드 66
인쇄 문자	블랭크
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard
라벨링 필드의 크기	21 x 3.2 mm
권장 산업	운송, 기계
호환 가능 프린터	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-40...100 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	2.1 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.7 mm	컨덕터 O.D.	1.7 - 2.1 mm
결선된 와이어의 단면적	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

