

**SFR 1/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SlimFix Redesign SFR은 설치가 크게 단순화된 SlimFix 도체 마커의 수정 버전입니다. 마커는 케이블에 간단하게 삽입되며 신속하게 단단하게 고정됩니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | SlimFix R, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 5.8 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1318720000</a>                              |
| 유형         | SFR 1/21 MC NE GE                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118124378   |
| 수량         | 400 items   |

## SFR 1/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 21 mm  | 높이 (인치) | 0.8268 inch |
| 너비  | 5.8 mm | 폭 (인치)  | 0.2283 inch |
| 순중량 | 0.22 g |         |             |

## 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

## 환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.002 kg CO2 eq. |

## 일반 데이터

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 너비            | 5.8 mm  |           |
| UL 94 가연성 등급  | V-2   |           |
| 작동 온도 범위, 최대  | 100 °C  |           |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C  |           |
| 컬러 코드         | 노란색   |           |
| 할로겐           | 아니요   |           |
| 기본 재질         | 폴리아미드 66  |           |
| 인쇄 문자         | 블랭크   |           |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태   | MultiCard |
| 라벨링 필드의 크기    | 21 x 3.2 mm   |           |
| 권장 산업         | 운송, 기계  |           |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| 콤비네이션 마커 개수   | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |
| 작동 온도 범위      | -40...100 °C  |           |

## 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                            |              |                      |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 할로겐          | 아니요                        | 전선 굽기, 최대    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굽기, 최소    | 0.5 mm <sup>2</sup>        | 컨덕터 O.D., 최대 | 2.1 mm               |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 1.7 mm                     | 컨덕터 O.D.     | 1.7 - 2.1 mm         |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |              |                      |

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**SFR 1/21 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

