


SFR 2/21 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Redesign SFR은 설치가 크게 단순화된 SlimFix 도체 마커의 수정 버전입니다. 마커는 케이블에 간단하게 삽입되며 신속하게 단단하게 고정됩니다.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix R, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 5.8 mm, 고객 사양
주문 번호	1318820000
유형	SFR 2/21 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118179576
수량	80 items

SFR 2/21 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	5.8 mm	폭 (인치)	0.2283 inch
순중량	0.25 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.002 kg CO2 eq.	

일반 데이터

용지당 수	80		
인쇄 유형	고객 사양		
너비	5.8 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	고객 사양		
할로겐	아니오		
기본 재질	폴리아미드 66		
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건		
권고 라벨	색상은 고객 요구사항에 따름(M-Print PRO 파일을 보내 주십시오)		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
라벨링 필드의 크기	21 x 3.2 mm		
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-40...100 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니오	전선 굵기, 최대	1.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	2.9 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.2 mm	컨덕터 O.D.	2.2 - 2.9 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 1.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		