

## BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 플라스틱, 깊이: 4.8 mm, 너비: 4.8 mm, 높이: 22 mm
주문 번호	<a href="#">1319900000</a>
유형	BFSC M3X22 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190029326
수량	50 items

## BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch
순중량	1.59 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사용

버전	점프바 링크용
----	---------

## 일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	플라스틱	컬러 코드	은색
-------	------	-------	----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

## 크기

나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm	피치(mm)(P)	6.00 mm
----------------	---------	-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		