

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

진단 기능이 있는 FreeCon Active PROFINET 미디어
컨버터, PushPull Var.14 플러그 커넥터용(IEC
61076-3-117 규격), RJ45와 SC-RJ POF(IEC 61754-24
규격) 및 PushPull Power(PROFINET 사양) 포함.

일반 주문 데이터

버전	POF 미디어 컨버터, FreeCon, IP65
주문 번호	1324440000
유형	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	130.4 mm	깊이 (인치)	5.1338 inch
높이	53 mm	높이 (인치)	2.0866 inch
너비	100 mm	폭 (인치)	3.937 inch
순중량	722.04 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...55 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색
장착 유형	없음	보호 등급	IP65
플러그 주기	≥ 100	결선	PROFINET
전원 인터페이스	PROFINET PushPull Power	데이터 인터페이스	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)

전기 속성

전압 유형	DC	보드율(Baud rate)	100 MB
작동 전압	24 V	프로토콜	PROFINET IRT
전류 소비량	200 mA 일반	LED 표시기	P1: 포트 활성, P2: 포트 활성, SF: 일반 오류, BF: 버스 오류, US1: 전압 1(전자), US2: 전압 2
작동 전압 범위	18...30 V DC		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	네트워크 표준	IEC 61158, IEC 61784
인증 번호(cULus)	E141197		


기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 9.0	19-17-01-14
ECLASS 9.1	19-17-01-14	ECLASS 10.0	19-17-01-32
ECLASS 11.0	19-17-01-32	ECLASS 12.0	19-17-01-32
ECLASS 13.0	19-17-01-14	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		


도면

치수 도면



치수 도면

배선도



액세서리

Sets

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터




일반 주문 데이터

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전
주문 번호	2465440000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
GTIN (EAN)	4050118522136	
수량	1 ST	

SC-RJ

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-2SC-POF	버전
주문 번호	1191550000	FO 커넥터, 버전 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
수량	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	버전
주문 번호	1012170000	플러그 인서트 RJ45 공구 불필요, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
수량	10 ST	