

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm
주문 번호	1324460000
유형	RF 180 OR 1665
GTIN (EAN)	4008190159870
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	26.6 mm	깊이 (인치)	1.0472 inch
높이	79.2 mm	높이 (인치)	3.1181 inch
너비	17.5 mm	폭 (인치)	0.689 inch
순중량	5.95 g		

온도

작동 온도 범위	-50...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66
표면 마감	미처리	기본 재질	PA 66

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP20, IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

분류

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-05	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		