



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1324460000</a>  |
| 유형         | RF 180 OR 2000  |
| GTIN (EAN) | 4008190159870   |
| 수량         | 20 items  |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 26.6 mm | 깊이 (인치) | 1.0472 inch |
| 높이  | 79.2 mm | 높이 (인치) | 3.1181 inch |
| 너비  | 17.5 mm | 폭 (인치)  | 0.689 inch  |
| 순중량 | 5.95 g  |         |             |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -50...100 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.057 kg CO2 eq. |  |

재료 데이터

|              |     |       |       |
|--------------|-----|-------|-------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연재   | PA 66 |
| 표면 마감        | 미처리 | 기본 재질 | PA 66 |

일반 데이터

|           |          |        |            |
|-----------|----------|--------|------------|
| 컬러 코드     | 주황색      | 보호 등급  | IP20, IP00 |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 캡슐화 옵션 | 아니요        |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 |             |             |