

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조
 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한
 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트
 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업
 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	, 극 수: 0, 설치 사이즈: 8
주문 번호	1324500000
유형	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
수량	1 items

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	210 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	0	하우징 디자인	커버
설치 사이즈	8	컬러 코드	검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	파우더 코팅	할로겐 불포함	false
BG	8	보호 등급	IP68, 삽입됨 상태

버전

커버	커버 포함	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	커버	잠금 시스템 디자인	스크류
설치 사이즈	8	케이블 인입	아니요
실링	실리콘 고무	컬러(RAL)	RAL 9005
BG	8		

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP68, 삽입됨 상태	EMC 하우징	예

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**벌크헤드 하우징**

RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC IP68 HP 24B A	버전
주문 번호	1120040000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4032248901418	벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
수량	1 ST	