



### 일반 주문 데이터

버전	밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), M12 = A, 케이블 길이: 0.3 m, PUR, 검정
주문 번호	<a href="#">1332340030</a>
유형	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
수량	1 items

SAIL-ZW-VSA-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량	20 g
-----	------

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.3 m	외피 색상	검정
PE 기능	예	케이블 캐리어에 적합	예
코어 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>	차폐	아니요
할로겐	아니요	가속	5 m/s <sup>2</sup>
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경	구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경
구부림 주기	3 Mio	속도	200 m/min
외피 재질	PUR	구성 가능 케이블 길이	아니요
조사 교차결합	아니요	용접 스파크 저항	예
비틀림 저항	180 °/m	온도 범위, 고정	-40...90 °C
용접 비드 내성	예	온도 범위, 이동	-30...90 °C
폴 수	5 (4 + PE)	외경	5 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

코딩	디자인 A(18 mm), M12 = A	결선 나사산	M12 핀
LED	예	버전	직선형 플러그 - 밸브 플러그
접점 재질	CuSn, 은도금, CuZn, 금도금	공칭 전압	24 V
정격 전류	4 A	AF 사이즈	13 mm
보호 등급	IP65, IP67, IP68, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 100
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금	모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착	억제 다이오드
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C	조임 토크	장착 스크류 M3: 0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

플러그, 좌

플러그 좌측	M12, A-코딩, 폴 수(In-Block): 5, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차폐
--------	--

분류

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

도면


치수 도면




치수 도면



폴 계획



폴 계획



배선도



24VAC/DC\_4A