

SAIL-ZW-VSA-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지**일반 주문 데이터**

버전	밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 1 m, PUR, 검정
주문 번호	1332340100
유형	SAIL-ZW-VSA-1.0U
GTIN (EAN)	4050118137668
수량	1 items

SAIL-ZW-VSA-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

170 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

케이블 길이	1 m
케이블 캐리어에 적합	예
차폐	아니요
가속	5 m/s ²
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경
외피 재질	PUR
온도 범위, 고정	-40...90 °C
온도 범위, 이동	-30...90 °C

외피 색상	검정
코어 단면적	0.34 mm ²
할로겐	아니요
구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경
구부림 주기	3 Mio
비틀림 저항	180 °/m
용접 비드 내성	예
풀 수	5

일반 기술 데이터

코딩	디자인 A(18 mm), M12 = A-코딩
LED	예
접점 재질	CuSn, 은도금, CuZn, 금도금
정격 전류	4 A
보호 등급	IP65, IP67, IP68, 스크류된 경우
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C

결선 나사산	M12 핀
버전	직선형 플러그 - 밸브 플러그
공칭 전압	24 V
AF 사이즈	13 mm
플러그 주기	≥ 100
모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착	억제 다이오드
조임 토크	장착 스크류 M3: 0.4 Nm, M12: 1.0 Nm

분류






ETIM 8.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECLASS 15.0	27-06-03-12

ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 14.0	27-06-03-12

SAIL-ZW-VSA-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면****치수 도면****풀 계획****풀 계획****배선도**

24VAC/DC_4A