

**SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



모듈방식 전자 장치 하우징 시스템을 위한 통합 레일 버스 모듈방식 애플리케이션 내에서 공급, 연결 또는 분배 시 레일 버스는 번거로운 개별 배선 공정을 유연하고 중단 없는 시스템 전체 솔루션으로 대체할 수 있습니다. 시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블록은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 솔더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 쪽에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.

- 무제한 확장 가능성 통합 연결 솔루션은 모든 시스템 폭 (6-mm 슬라이스 ~ 67-mm 대형 하우징)에 사용됩니다.
- 설치 시 유지보수가 용이합니다 기존 모듈 그룹 내에서도 인접 모듈 - 에 영향을 주지 않고 모듈 교체가 간편합니다.
- 범용 통합 무정지 시스템 버스는 35mm 표준 조립 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다.
- 최대 사용 가능성 5개의 완전 아연 도금 및 부분 금 도금된 이중 아치형 접점이 레일 버스와의 영구적 접점을 형성합니다. THR 솔더 플랜지가 회로 기판과의 안정적인 연결을 보장합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일 버스 시스템, 샘플 세트, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.1 mm
주문 번호	<a href="#">1335150000</a>
유형	SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15
GTIN (EAN)	4050118138382
수량	1 items

**SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	250 mm	깊이 (인치)	9.8425 inch
높이	6.2 mm	높이 (인치)	0.2441 inch
너비	25.1 mm	폭 (인치)	0.9882 inch
길이	250 mm	길이 (인치)	9.8425 inch
순중량	86 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급: IP20(설치 상태)      장착 레일: TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, 버스 프로파일 경유

자재 데이터

컬러 코드: 검정      컬러 차트(유사): RAL 9011  
 UL 94 가연성 등급: V-0

재료 데이터

UL 94 가연성 등급: V-0      표면 마감: 미처리  
 기본 재질: 플라스틱

일반 데이터

컬러 코드: 검정      보호 등급: IP20(설치 상태)  
 장착 레일: TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, 버스 프로파일 경유      컬러 차트(유사): RAL 9011

시스템 파라미터

코팅 두께, Au, 최소	0.5 µm	코칭 두께 Au, 최대	0.8 µm
코팅 두께, Cu, 최소	0.7 µm	전류 전달 용량, 회로 경로 당 최대	5 A
전류 전달 용량, 회로 경로 최대 (함께 전류)	25 A	전압 AC 버스 레일, DIN EN 60664 적합, 63 V 최대	
전압 AC 버스 레일, UL840 적합, C22.2 no. 14.5, 최대	30 V		

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		



**SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

set consists of:



**SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

**네트워크 호환 전류 측정 트랜스듀서 - ACT20C**



ACT20C 시리즈는 연속 프로세스 시공용으로 특별히 개발되었습니다. 진단, 기기 및 프로세스 정보의 지속적인 모니터링("상태 모니터링")이 가능합니다. ACT20C 이더넷 게이트웨이, 통신형 ACT20C 신호 변환기 및 ACT20C 버스 종단 단자로 구성된 스테이션의 여러 ACT20C 컴포넌트

**일반 주문 데이터**

유형	ACT20C-LBT-10	버전	
주문 번호	<a href="#">1510340000</a>	ACT20C 스테이션용 버스 종단 단자, 입력 : 0...40/50/60 A, 출력 :	
GTIN (EAN)	4050118319491	펄스	
수량	1 ST		