

## THM MT30X DIA 30 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | THM, 디바이스 마커, 흰색           |
| 주문 번호      | <a href="#">1339670000</a> |
| 유형         | THM MT30X DIA 30 WS        |
| GTIN (EAN) | 4050118144338              |
| 수량         | 1 items                    |

THM MT30X DIA 30 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.08 mm | 깊이 (인치) | 0.0031 inch |
| 직경 | 30 mm   | 순중량     | 161 g       |

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|                 |                                                                    |      |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| 접착물             | 아크릴 접착제                                                            |      |  |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9                                                                  |      |  |
| 인쇄 방법           | 열 전사                                                               |      |  |
| 버전              | 자체 접착, 무할로겐                                                        |      |  |
| UL 94 가연성 등급    | V-0                                                                |      |  |
| 작동 온도 범위, 최대    | 150 °C                                                             |      |  |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C                                                             |      |  |
| 컬러 코드           | 흰색                                                                 |      |  |
| 할로겐             | 아니요                                                                |      |  |
| 기본 재질           | 폴리에스테르                                                             |      |  |
| 인쇄 문자           | 없음                                                                 |      |  |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태                                                              | 라벨 릴 |  |
| UL 969에 따른 인증   | 예                                                                  |      |  |
| 호환 가능 프린터       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |      |  |
| 조합네이션당 마커 개수    | 1 Label reel = Device markers                                      |      |  |
| 작동 온도 범위        | -40...150 °C                                                       |      |  |
| 롤당 수            | 1000                                                               |      |  |

디바이스 마커

|    |       |     |     |
|----|-------|-----|-----|
| 직경 | 30 mm | 할로겐 | 아니요 |
|----|-------|-----|-----|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## THM MT30X DIA 30 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형         | RIBBON MM 110/360 SW       | 버전         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| 수량         | 1 ST                       |            |  |