


SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 은색, 85 °C, 너비: 15 mm, None, 스틸, 용융아연도금, 직접 장착
주문 번호	1340870000
유형	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
수량	10 items

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	25 mm	깊이 (인치)	0.9842 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	24.39 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	스틸, 용융아연도금	컬러 코드	은색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	직접 장착
-------	-------	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		