

INLAY CC-M DIA 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

주문 번호	1341100000
유형	INLAY CC-M DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145199
수량	1 items

INLAY CC-M DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	76 mm	폭 (인치)	2.9921 inch
순중량	60 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전	사인 4개용 헀더	너비	76 mm
----	-----------	----	-------

분류

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
ECLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90
ECLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

INLAY CC-M DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

사용 예



INLAY CC-M DIA 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

구멍 포함



MetalliCards는 다양한 라벨링 요구 조건에 맞게 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 공급됩니다. 크롬 코팅 알루미늄 태그는 다양한 응용 분야를 위한 저렴한 대안이며, 특히 컬러 인쇄 시 대비가 강한 특징을 가집니다. 기술적 수요가 높은 화학 및 프로세스 업종에서는 스테인레스 스틸 MetalliCard를 사용하면 내성이 강하기 때문에 안전합니다. 시스템 식별 스펙트럼 전체의 필요를 충족합니다. 소형 장비나 타입 플레이트 등에도 높은 품질의 마킹 프로세스를 보장합니다. 또한 MetalliCard는 최적의 설치 특성을 제공합니다. MetalliCards는 접착, 리벳, 태그 홀더나 레일 또는 스테인레스 스틸 케이블 타이와 같은 다양한 고정 옵션 덕분에 범용으로 사용할 수 있습니다.
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	CC-M DIA 30 ST	버전
주문 번호	1327770000	MetalliCard, 디바이스 마커, 30 x , 은색
GTIN (EAN)	4050118132632	
수량	200 ST	
유형	CC-M DIA 30 AL	버전
주문 번호	1327750000	MetalliCard, 디바이스 마커, 30 x , 은색
GTIN (EAN)	4050118132625	
수량	200 ST	