

## DKB CC 27/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 접착 스트립, 27 x 18 mm, 투명
주문 번호	<a href="#">1341140000</a>
유형	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
수량	320 items

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	0.01 mm	깊이 (인치)	0.0004 inch
높이	27 mm	높이 (인치)	1.063 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	0.16 g		

## 온도

작동 온도 범위 -40...160 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

접착물	조제 아크릴레이트	
버전	자체 접착	
너비	18 mm	
작동 온도 범위, 최대	160 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	투명	
기본 재질	폴리에스테르 필름	
인쇄 문자	없는	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MetalliCard
권장 산업	에너지, 프로세스	
호환 가능 프린터		
콤비네이션 마커 개수	1 MetalliCard = Adhesive strip	
작동 온도 범위	-40...160 °C	

## 분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**DKB CC 27/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

사용 예

