

그림과 유사



일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 버전 | MetalliCard, 접착 스트립, 15 x 60 mm, 투명 |
| 주문 번호 | 1341150000 |
| 유형 | DKB CC 15/60 |
| GTIN (EAN) | 4050118145182 |
| 수량 | 160 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.01 mm | 깊이 (인치) | 0.0004 inch |
| 높이 | 15 mm | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비 | 60 mm | 폭 (인치) | 2.3622 inch |
| 순중량 | 0.24 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...160 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|--|
| 접착물 | 조제 아크릴레이트 | | |
| 버전 | 자체 접착 | | |
| 너비 | 60 mm | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 160 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | |
| 컬러 코드 | 투명 | | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 필름 | | |
| 인쇄 문자 | 없음 | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MetalliCard | |
| 권장 산업 | 에너지, 프로세스 | | |
| 호환 가능 프린터 | | | |
| 조합당 마커 개수 | 1 MetalliCard = Adhesive strip | | |
| 작동 온도 범위 | -40...160 °C | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

도면

사용 예

