



일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 접착 스트립, 30 x , 투명
주문 번호	1341180000
유형	DKB CC DIA 30
GTIN (EAN)	4050118145618
수량	200 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.01 mm	깊이 (인치)	0.0004 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
직경	30 mm	순중량	0.28 g

온도

작동 온도 범위	-40...160 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	조제 아크릴레이트	
버전	자체 접착	
작동 온도 범위, 최대	160 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	투명	
기본 재질	폴리에스테르 필름	
인쇄 문자	없음	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MetalliCard
권장 산업	에너지, 프로세스	
호환 가능 프린터		
조합네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Adhesive strip	
작동 온도 범위	-40...160 °C	

디바이스 마커

직경	30 mm
----	-------

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

도면

사용 예

