

UR20-EM-1315550000-SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | Replacement part           |
| 주문 번호      | <a href="#">1347130000</a> |
| 유형         | UR20-EM-1315550000-SP      |
| GTIN (EAN) | 4050118248401              |
| 수량         | 1 items                    |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 길이  | 61 mm  | 길이 (인치) | 2.4016 inch |
| 높이  | 110 mm | 높이 (인치) | 4.3307 inch |
| 너비  | 12 mm  | 폭 (인치)  | 0.4724 inch |
| 순중량 | 28 g   |         |             |

환경 제품 규정 준수

|                       |   |
|-----------------------|---|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재   |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7c1   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP                  | 94eff5b4-6ddc-406c-8172-1dd0cbbf7962                                |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |