




그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC
주문 번호	1349730020
유형	PAC-UNIV-HE10-F-2M
GTIN (EAN)	4032248177158
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	83.9 g
-----	--------

온도

보관 온도	-10...60 °C	작동 온도	-10...50
-------	-------------	-------	----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	2 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	플랫 케이블 커넥터 HE10 10P	폴 수, 최소	10-극
외경	7 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²)
와이어 단면적	0.14 mm²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	저항	≤ 150 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		