

PAC-UNIV-D50M-D50M-3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 14,2 ± 1 mm		
주문 번호	<u>1349850030</u>		
유형	PAC-UNIV-D50M-D50M-3M		
GTIN (EAN)	4099986579798		
수량	1 items		

Weidmüller **₹**

PAC-UNIV-D50M-D50M-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량	<u> </u>			
<u> </u>				
순중량	1225 g			
	1220 g			
온도				
보관 온도	-1060 °C	작동 온도	-1050 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
일반 데이터				
			<u>'</u>	
케이블 길이	3 m	적합	아날로그 신호	
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY	
인터페이스 커넥터	SUB-D MALE 50P	폴 수 <i>,</i> 최소	50- 폴	
외경	14,2 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SUB-D MALE 50P	
와이어 단면적	0.25 mm ²			
전기 데이터				
총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m	
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m	
용량 와이어/차펴	300 pF/m			
분류				
			<u>'</u>	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20			

카탈로그 상태 / 도면 2