

PAC-UNIV-D25M-D25F-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 10.15 ± 1		
	mm		
주문 번호	1349980100		
 유형	PAC-UNIV-D25M-D25F-10M		
GTIN (EAN)	4032248240890		
수량	1 items		

PAC-UNIV-D25M-D25F-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
BOLIO	T A			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	1522 g			
온도				
_	"			
보관 온도	-1060 °C	작동 온도	-1050 °C	
환경 제품 규정 준수			'	
RoHS 준수 상태	준수			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
일반 데이터				
			·	
케이블 길이	10 m	적합	아날로그 신호	
 기본 재질	PVC	 케이블	케이블 LiYCY	
인터페이스 커넥터	SUB-D MALE 25P	 폴 수, 최소	25-폴	
의경	10.15 ± 1 mm	 커넥터 PLC 측	SUB-D FEMALE 25P	
아이어 단면적	0.25 mm ²			
전기 데이터				
총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m	
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m	
용량 와이어/차펴	300 pF/m			
분류				
TIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
TIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0	EC000237 EC000237	
TIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
CLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20		212722-20	
.01.00 10.0	∠ / -∠ + -∠ ∠-∠∪			

카탈로그 상태 / 도면 2