



조립된 IE 케이블, PROFINET, PROFINET 사양에 따른
푸시-풀(Push-Pull) 전원 플러그 커넥터 포함

일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 3 m
주문 번호	1350120030
유형	IE-CSPS5VS0030VAPVAP-X
GTIN (EAN)	4050118165531
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	3 m	길이 (인치)	118.1102 inch
순중량	558 g		

온도

보관 온도	-40 °C...80 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	-15 °C...70 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

공칭 전압	24 V	50 °C에서 전류 전달 용량	16 A
-------	------	------------------	------

표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification
--------	---

일반 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification
--------	---

케이블 구조

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	외피 색상	회색(RAL 7001과 유사)
단면적	5*1,5 mm²	차폐	비차폐
와이어 개수	5	절연	PVC
외피 직경, 최대	8.1 mm	재질 외피	PVC
와이어 재질	비절연 구리 와이어		

케이블의 기계적 및 재질 속성

할로겐	예	최소 구부림 반경, 한 번만	4 x 케이블 직경
구부림 주기	1 mill.	화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2

플러그, 우

플러그 우측	PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐
--------	--

플러그, 좌

플러그 좌측	PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐
--------	--

기술 데이터

플러그


플러그 우측	플러그 좌측
PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐	PushPull Power, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 비차폐

분류

ETIM 8.0	ETIM 9.0
EC003248	EC003248
ETIM 10.0	ECLASS 14.0
EC003248	27-06-01-05
ECLASS 15.0	
27-06-01-05	

액세서리

블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE WS	버전
주문 번호	1718411044	TM-I, 인서트 마커, 12 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190348977	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE WS	버전
주문 번호	1718431044	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190349011	
수량	320 ST	