

PAC-UNIV-D37F-F-9M



그림과 유사

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 버전 | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 12.2 ± 1 mm |
| 주문 번호 | 1350500090 |
| 유형 | PAC-UNIV-D37F-F-9M |
| GTIN (EAN) | 4032248239986 |
| 수량 | 1 items |

PAC-UNIV-D37F-F-9M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 2979.82 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------|--|
| 케이블 길이 | 9 m | 적합 | 아날로그 신호 |
| 기본 재질 | PVC | 케이블 | 케이블 LiYCY |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D FEMALE 37P | 폴 수, 최소 | 37-폴 |
| 외경 | 12.2 ± 1 mm | 커넥터 PLC 측 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²) |
| 와이어 단면적 | 0.25 mm ² | | |

전기 데이터

| | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대 | 3 A | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A |
| 정격 전압 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | 저항 | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어 | 300 pF/m |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |