

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 핀, 직선형, 장착 나사산: PG 9, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: 0.2 m, 전면 장착
주문 번호	<u>1353770000</u>
유형	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156195
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

~	าไ
$\overline{\sim}$	Υľ

ROHS 준수

# 치수 및 중량

순중량 18.3 g

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

# 케이블의 기술 사양

PE 기능	아니요	와이어 단면(프린트/온라인)	AWG 18	
가닥/케이블 길이	0.2 m	코어 단면적 AWG	AWG 18	
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색	 폴 수	4	

#### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	 하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	250 V	 정격 전류	8 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	 플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	PG 9	 정격 전류	접점 1-4 8A, 접점 5 2A
하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C		

#### 표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

#### 일반 데이터

극 수	4	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12	접점 표면	금도금
하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금	- 장착 유형	전면 장착
공칭 전압	250 V	정격 전류	8 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	PG 9	정격 전압	250 V(4폴)/60 V(5 <del>폴</del> )
정격 전류	접점 1-4 8A, 접점 5 2A	와이어 단면(프린트/온라인)	AWG 18
- 결선 1	M12		Flying wires
가닥/케이블 길이	0.2 m	장착 나사산	PG 9
하우징의 온도 범위	-40 +85 ° C	컨덕터 O.D.	-

#### 분류

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

# 폴 계획





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 SKMU PG9-MS 버전 주문 번호 1694080000 SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 9, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금 GTIN (EAN) 4008190872243 수량 100 ST

카탈로그 상태 / 도면 4