


WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



공정 및 발전 부문의 시설을 위한 공정 제어 시스템에서 필드 장치에서 수신되는 신호는 마셜링 캐비닛의 단자대와 연결되는 경우가 많습니다. 원격 I/O 및 필드버스와 같은 대체 기술이 있음에도 불구하고 단자대가 사용됩니다. 이는 주로 견고하고 간단한 결선 방식을 제공하고 명확하게 배열되기 때문입니다. 당사의 WMF(Weidmüller Multi Funktional) 단자대는 신호 마셜링을 위한 다기능 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 개폐 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 결선 수: 4, 레벨 수: 2 |
| 주문 번호 | 1357440000 |
| 유형 | WMF 2.5 DI BLZ PE STB |
| GTIN (EAN) | 4050118160338 |
| 수량 | 50 items |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E60693 |

치수 및 중량

| | | | |
|----------------|-------------|---------|------------|
| 깊이 | 44.5 mm | 깊이 (인치) | 1.752 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 45 mm | 높이 | 90 mm |
| 높이 (인치) | 3.5433 inch | 너비 | 5.08 mm |
| 폭 (인치) | 0.2 inch | 순중량 | 13.2 g |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -50 °C...75 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | a4720f28-c1be-43c4-a115-55415c294bda |

CSA 등급 데이터

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|----------------|
| 와이어 단면적 최대(CSA) | 12 AWG | 인증 번호(CSA) | 200039-1057876 |
| 전압 크기 B(CSA) | 300 V | 전류 크기 B(CSA) | 19 A |
| 전압 크기 D(CSA) | 300 V | 전류 크기 D(CSA) | 10 A |
| 와이어 단면적 최소(CSA) | 26 AWG | | |

UL 등급 데이터

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus) | 12 AWG | 전압 크기 B(cURus) | 300 V |
| 전압 크기 D(cURus) | 300 V | 와이어 단면적, 최대(cURus) | 12 AWG |
| 인증 번호(cURus) | E60693 | 와이어 단면적 최소(cURus) | 26 AWG |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus) | 26 AWG | 컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus) | 26 AWG |
| 전류 크기 B(cURus) | 19 A | 전류 크기 D(cURus) | 10 A |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus) | 12 AWG | | |

등급 데이터

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------|--|
| 정격 단면적 | 2.5 mm ² | 정격 전압 | 250 V |
| 정격 DC 전압 | 250 V | 정격 전류 | 20 A |
| 최대 와이어에서 전류 | 20 A | 표준 규격 | IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 규격 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ | 정격 임펄스 내전압 | 8 kV |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.77 W | 서지 전압 범주 | III |
| 오염 심각도 | 3 | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

시스템 사양

| | | | |
|---------------|---|---------------|-------|
| 버전 | 2 스크류 결선 - 1 플러그인 결선, 스페이서, PE 결선 사용, 플러그인 점프바용, 소켓 포함, 커넥터 없는 한쪽 끝 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
| 전위 수 | 2 | 레벨 수 | 2 |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 2 | 레벨 내부 교차 결선 | 아니요 |
| PE 결선 | 예 | 장착 레일 | TS 35 |
| PE 기능 | 예 | | |

일반

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 표준 규격 | AWG 12 IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 규격 | 결선 단면규격 AWG, 최소 장착 레일 | AWG 26 TS 35 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질 | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----------|-----|-------|-----|
| 스냅인 페그 포함 | 아니요 | 개방측 | 오른쪽 |
| 스냅온 | 아니요 | 장착 유형 | 스냅온 |

클램프용 컨덕터(정격 결선)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지 | A3 | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
| 결선 방향 | 측면 | 조임 토크, 최대 | 0.6 Nm |
| 조임 토크, 최소 | 0.5 Nm | 탈피 길이 | 10 mm |
| 결선의 유형 2 | 플러그인 결선 | 결선 유형 | 스크류 결선 |
| 결선 수 | 4 | 클램프 범위, 최대 | 4 mm ² |
| 클램프 범위, 최소 | 0.5 mm ² | 클램프 스크류 | M 3 |
| 블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm | 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm ² | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대 | 4 mm ² | 결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm ² | 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm ² |
| 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm ² | | |

클램프용 전선(추가 결선)

| | | | |
|--------------|---------|--|--|
| 결선 유형, 추가 결선 | 플러그인 결선 | | |
|--------------|---------|--|--|

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리




Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | AP WMF2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1142990000 | 단자용 엔드 플레이트, 베이지색, 높이: 87.25 mm, 너비: 1.5 mm, V-O, Wemid, 스냅온: 예 | |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | WEW 35/2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1061200000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | WBB WMF2.5 BLZ | 버전 | |
| 주문 번호 | 1142980000 | 파티션 플레이트 (단자대), 진한 베이지색, 높이: 88.5 mm, 너비: 5.08 mm, V-O, Wemid | |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 유형 | IL WMF2.5 BLZ OR | 버전 | |
| 주문 번호 | 1167440000 | 잠금 클립 (단자대), PA 66, 주황색 | |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그림

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008330000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

BLZP 5.08HC/90 SN



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1948240000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스 | |
| 수량 | 180 ST | | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1948000000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스 | |
| 수량 | 180 ST | | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1948250000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스 | |
| 수량 | 120 ST | | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1948010000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스 | |
| 수량 | 120 ST | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948260000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948020000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948270000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948030000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948280000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948040000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948290000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948050000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948300000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948060000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948310000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948070000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948320000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948080000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948330000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948100000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948340000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948110000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948350000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948120000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948360000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948130000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948370000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948140000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948380000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1948150000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

BLZP 5.08HC/90F SN



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | BLZP 5.08HC/02/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950040000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/02/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949800000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/03/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950050000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/03/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949810000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/04/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950060000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/04/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949820000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/05/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950070000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/05/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949830000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/06/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950080000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/06/90F SN G... | 버전 |
| 주문 번호 | 1284860000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/06/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949840000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/07/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950090000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/07/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949850000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/08/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950100000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/08/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949860000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/09/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950110000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/09/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949870000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/10/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950120000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/10/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949880000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/11/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950130000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/11/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949890000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/12/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950140000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/12/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949900000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/13/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950150000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/13/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949910000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/14/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950160000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/14/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949920000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/15/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950170000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/15/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949930000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/16/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950180000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/16/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949940000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/17/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950190000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/17/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949950000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/18/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950200000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/18/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949960000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/19/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950210000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLZP 5.08HC/19/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949970000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/20/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950220000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/20/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949980000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/21/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950230000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 21, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/21/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1949990000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 21, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/22/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950240000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 22, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/22/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950010000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 22, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/23/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950250000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/23/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950020000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/24/90F SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950260000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 24, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLZP 5.08HC/24/90F SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1950030000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 24, 90°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스 |
| 수량 | 12 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | WAD WMF2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1142970000 | 단자대 커버, 진한 베이지색, Wemid, 높이: 11 mm, 너비: 9.96 mm, 길이: 9.68 mm, V-0 | |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서버어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
 - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 - 커넥터 마커, 모든 바이드몰러 케이블 커넥터에 적합
 - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드몰러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | DEK 5/5 MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1609801044 | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | | |
| 수량 | 1000 ST | | |
| 유형 | WS 10/5 M MC NE WS | 버전 | |
| 주문 번호 | 1792000000 | WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색 | |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | | |
| 수량 | 720 ST | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형 | BZT 1 WS 10/5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1805490000 | 액세서리, 마커 홀더 | |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | | |
| 수량 | 100 ST | | |
| 유형 | BZT 1 ZA WS 10/5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1805520000 | 액세서리, 마커 홀더 | |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | | |
| 수량 | 100 ST | | |

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | ZQV 2.5N/10 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1527690000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, | |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm | |
| 수량 | 20 ST | | |
| 유형 | ZQV 2.5N/10 BL | 버전 | |
| 주문 번호 | 1527880000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, | |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm | |
| 수량 | 20 ST | | |
| 유형 | ZQV 2.5N/10 RD | 버전 | |
| 주문 번호 | 2108910000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, | |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 절연: 예, 너비: 48.7 mm | |
| 수량 | 20 ST | | |
| 유형 | ZQV 2.5N/2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1527540000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, | |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 절연: 예, 너비: 7.9 mm | |
| 수량 | 60 ST | | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | ZQV 2.5N/2 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527740000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 절연: 예, 너비: 7.9 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/2 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108470000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 절연: 예, 너비: 7.9 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527720000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 절연: 예, 너비: 102 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527890000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 절연: 예, 너비: 102 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/20 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108920000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 절연: 예, 너비: 102 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527570000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527770000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/3 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108690000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 절연: 예, 너비: 13 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/4 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527590000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 절연: 예, 너비: 18.1 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/4 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527780000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 절연: 예, 너비: 18.1 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/4 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108700000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 절연: 예, 너비: 18.1 mm |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527620000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 절연: 예, 너비: 23.2 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/5 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527790000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 절연: 예, 너비: 23.2 mm |
| 수량 | 20 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | ZQV 2.5N/5 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108710000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 절연: 예, 너비: 23.2 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/50 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527730000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 절연: 예, 너비: 255 mm |
| 수량 | 5 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/50 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527920000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 절연: 예, 너비: 255 mm |
| 수량 | 5 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/50 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2109000000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 절연: 예, 너비: 255 mm |
| 수량 | 5 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527630000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/6 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527820000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/6 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108720000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | 절연: 예, 너비: 28.3 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/7 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527640000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 절연: 예, 너비: 33.4 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/7 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527830000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | 절연: 예, 너비: 33.4 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/7 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108810000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | 절연: 예, 너비: 33.4 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527670000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527840000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/8 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108870000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 절연: 예, 너비: 38.5 mm |
| 수량 | 20 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ZQV 2.5N/9 | 버전 |
| 주문 번호 | 1527680000 | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/9 BL | 버전 |
| 주문 번호 | 1527870000 | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZQV 2.5N/9 RD | 버전 |
| 주문 번호 | 2108900000 | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 절연: 예, 너비: 43.6 mm |
| 수량 | 20 ST | |

BLDF 5.08/180F SN



고성능 시그널 버스 응용을 위한 강력한 데이지 체인 방식의 솔루션은 또한 18.5 A 전류 용량의 400 V 보조 전력 체인에 적합합니다. 큰 클램핑 용량(최대 2.5 mm² 와이어 단면)은 낮은 전압 강하로 인해 긴 버스 케이블 또는 고전류에 특히 유리합니다. 특허를 받은 탈착 래치를 포함하여 네 가지 플랜지로 사용자 친화적인 플러그 빼기 설계가 가능합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1065120000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001000000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1065110000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000990000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/06/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1065090000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817801 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 28 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000980000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스 |
| 수량 | 28 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1065080000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | |
| 수량 | 32 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000970000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | |
| 수량 | 32 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/04/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1059420000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817894 | |
| 수량 | 40 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000960000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | |
| 수량 | 40 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1012060000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000950000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001220000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000930000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | |
| 수량 | 60 ST | |

BLDF 5.08/180 SN



고성능 시그널 버스 응용을 위한 강력한 데이지 체인 방식의 솔루션은 또한 18.5 A 전류 용량의 400 V 보조 전력 체인에 적합합니다. 큰 클램핑 용량(최대 2.5 mm² 와이어 단면)은 낮은 전압 강하로 인해 긴 버스 케이블 또는 고전류에 특히 유리합니다. 특허를 받은 탈착 래치를 포함하여 네 가지 플랜지로 사용자 친화적인 플러그 빼기 설계가 가능합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000860000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | |
| 수량 | 120 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001150000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | |
| 수량 | 120 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000870000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | |
| 수량 | 80 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001160000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | |
| 수량 | 80 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 2759190000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | |
| 수량 | 80 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000880000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001170000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000890000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001180000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000900000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | |
| 수량 | 40 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001190000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | |
| 수량 | 40 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000910000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | |
| 수량 | 32 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001200000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | |
| 수량 | 32 ST | |
| 유형 | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000920000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | |
| 수량 | 28 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001210000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 28 ST | |

BLF 5.08HC/90 SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다. BLZP 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춘 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드물러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류
 융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의 동일합니다.

- 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다.
- 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000030001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 180 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001530000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 180 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000040001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 120 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001540000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693344 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 120 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 2766910000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4064675022527 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 120 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 2764380000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4064675017332 | 탑재 PUSH IN, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 120 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000050001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001550000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000060001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001560000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000070001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001570000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001580000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000090001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001590000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693399 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001600000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248693405 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000110001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690046 | |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001610000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693412 | |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000120001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690060 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001620000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | |
| 수량 | 30 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000130001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001630000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000140001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001640000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000150001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001650000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001660000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000170001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001670000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000180001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001680000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000190001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1001690000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | |
| 수량 | 18 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | 버전 |
| 주문 번호 | 100020001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 100170000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693504 | |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 100171000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248693511 | |
| 수량 | 18 ST | |

BLF 5.08HC/90F SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다. BLZP 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춘은 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드물러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류
 융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의 동일합니다.

- 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다.
- 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 100022001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 100209000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | |
| 수량 | 90 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 100023001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 100210000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | |
| 수량 | 72 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 100024001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690206 | |
| 수량 | 60 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002110000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 60 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002120000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 48 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000260001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002130000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 42 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002140000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000280001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248690244 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002150000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694105 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 36 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002160000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 액추에이터 |
| GTIN (EAN) | 4032248694310 | 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000300001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690268 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002170000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248694327 | |
| 수량 | 30 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002180000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248694334 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000320001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002190000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | |
| 수량 | 24 ST | |

WMF 2.5 DI BLZ PE STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002200000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 24 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002220000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002210000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | 버전 |
| 주문 번호 | 1000360001 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002230000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694389 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002240000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694396 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002250000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694402 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 18 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002260000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694419 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1002270000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4032248694433 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 12 ST | |
| 유형 | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1477230000 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 21, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4050118284546 | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| 수량 | 12 ST | |