

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

버전	WLAN 안테나, 무지향성 안테나, 듀얼 밴드(2.4 GHz / 5 GHz), 최대 8 dBi(5 GHz) / 최대 6 dBi(2.4 GHz) 이득값, 수직, 1x N-타입(암형), 하부, IP68, 임피던스: 50 Ω
주문 번호	1367130000
유형	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
GTIN (EAN)	4050118186321
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-12-01T00:00:00+01:00
대체용 제품	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

작성 날짜 03.03.2026 11:21:01 MEZ

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	51 mm	높이 (인치)	2.0079 inch
직경	86 mm	순중량	162.62 g

온도

보관 온도 -40 °C...80 °C 작동 온도 -40 °C...80

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

결선 유형	1x N-타입(암형), 하부	임피던스	50 Ω
복합 전력(최대)	75 W	복사	전방향성
주파수 범위	대역 1: 2400 - 2500(MHz), 대역 2: 5150 - 5875(MHz), 대역 3: 3400 - 3700(MHz), 대역 4: 4900 - 5470(MHz), 대역 5: 5470 - 5935(MHz)	안테나 게인	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi
극성화	수직		

박스 재질

컬러 코드 회색 하우징 기본 재질 ASA_SAN
 베이스 플레이트 재질 스테인레스 스틸

인도 시 포함

인도 시 포함 1 x 안테나

환경 조건

응용 분야	실내 및 옥외용	작동 온도, 최대	80
작동 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	80 °C
보관 온도, 최소	-40 °C	바람 하중	전면, 10 N, @ 160 Km/h

분류

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

유형	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	버전
주문 번호	2788040000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066309	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	버전
주문 번호	1367110000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 2 m
GTIN (EAN)	4050118186376	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	버전
주문 번호	2788050000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066316	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	버전
주문 번호	1367100000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 4 m
GTIN (EAN)	4050118186369	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	버전
주문 번호	2788060000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066323	
수량	1 ST	