

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전 | WLAN 안테나, 지향성 안테나, 듀얼 밴드(2.4 GHz / 5 GHz), 이득값 9 dBi, 수직, 1x N-타입(암형), 하부, IP67, 임피던스: 50 Ω |
| 주문 번호 | 1367140000 |
| 유형 | IE-ANT-P-ABG-75-9-NF |
| GTIN (EAN) | 4050118186338 |
| 수량 | 1 items |

IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 35 | 깊이 (인치) | 1.378 inch |
| 높이 | 101 mm | 높이 (인치) | 3.9764 inch |
| 너비 | 80 mm | 폭 (인치) | 3.1496 inch |
| 순중량 | 135.06 g | | |

온도

보관 온도 -40 °C...80 °C 작동 온도 -40 °C...80

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

| | | | |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 결선 유형 | 1x N-타입(암형), 하부 | 임피던스 | 50 Ω |
| 3dB 빔 폭(수평) | 대역 1: 75°, 대역 2: 55° | 3dB 빔 폭(수직) | 대역 1: 55°, 대역 2: 55° |
| 정재파 비율 | < 2 | 복합 전력(최대) | 10 W |
| 전후방비 | 대역 1: 15 dB, 대역 2: 15 dB | 복사 | 지향성 |
| 주파수 범위 | 대역 1: 2400 - 2500(MHz), 대역 2: 5150 - 5875(MHz) | 안테나 게인 | Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi |
| 수직 전기적 틸트 | 대역 1: 0°, 대역 2: 0° | 극성화 | 수직 |

박스 재질

컬러 코드 회색 하우징 기본 재질 PC

인도 시 포함

인도 시 포함 1 x 안테나, 1 x 월 마운트

환경 조건

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-------------------------|
| 응용 분야 | 실내 및 옥외용 | 작동 온도, 최대 | 80 |
| 작동 온도, 최소 | -40 °C | 보관 온도, 최대 | 80 °C |
| 보관 온도, 최소 | -40 °C | 바람 하중 | 전면, 측면, 7 N, @ 160 Km/h |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001698 | ETIM 9.0 | EC001698 |
| ETIM 10.0 | EC001698 | ECLASS 14.0 | 19-07-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 19-07-01-05 | | |

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형 | IE-CC-NM-RPSMAM-1M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788040000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 1 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066309 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-RPSMAM-2M | 버전 |
| 주문 번호 | 1367110000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 2 m |
| GTIN (EAN) | 4050118186376 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-RPSMAM-3M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788050000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 3 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066316 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-RPSMAM-4M | 버전 |
| 주문 번호 | 1367100000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 4 m |
| GTIN (EAN) | 4050118186369 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-CC-NM-RPSMAM-5M | 버전 |
| 주문 번호 | 2788060000 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: RP-SMA(수형), 길이: 5 m |
| GTIN (EAN) | 4064675066323 | |
| 수량 | 1 ST | |