



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 4-인덴트 압착
주문 번호	1381670000
유형	SAI-TMCGK
GTIN (EAN)	4050118183757
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	178 mm	길이 (인치)	7.0079 inch
순중량	634 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	0.82 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.08 mm ²
압착 유형/프로파일	4-인덴트 압착		

접점 설명

접점의 유형	회전 접점	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 26
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 12		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		