



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 4-인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">1381700000</a>
유형	SAI-TMC-PD
GTIN (EAN)	4050118183856
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	23.75 mm	깊이 (인치)	0.935 inch
길이	23.6 mm	길이 (인치)	0.9291 inch
순중량	22 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	압착 공구용
----	--------

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	4-인덴트 압착	조정 가능 크리핑 범위 AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26, AWG 28
------------	----------	------------------	--

접점 설명

접점의 유형	회전 접점	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 20
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 28		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		