



긴 수명을 가진 에너지 효율적인 비상 조명

- DIN EN 60598-2-22에 따라 개발 및 사용됨
- 열악한 환경용(충격 및 진동, 온도 영역) LED 램프
- 형광 램프에 비해 뛰어난 에너지 효율성 및 수명
- 다중 전압 입력(20V...60VDC)을 통해 전 세계에서 사용 가능
- 높은 화재 보호 등급 V0
- 한 면으로의 빔 방향
- 5W 전력

버전

- 플러그형 헤비듀티 커넥터 및 원형 커넥터
- 선조립 2.5 mm²

일반 주문 데이터

주문 번호	1390850000
유형	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E345151

치수 및 중량

높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch
너비	104 mm	폭 (인치)	4.0945 inch
길이	181 mm	길이 (인치)	7.126 inch
순중량	616 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...60 °C
-------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

일반 데이터




라인 유형	Heluwind WK 103w-T 3G1,5(AD 8 mm)	실리콘	아니요
결선 유형	케이블 종단 개방/길이 2 m	UL 94 가연성 등급	V-0
할로겐	예(PVC 케이블)	보호 등급	IP65(해당 하우징 포함)
서지 전압 범주	II	오염 심각도	2
절연 전압	< 500 V(하우징/PE)	장착 위치, 설치 알림	임의
보호 등급	II	회로 차단기	< 10 A
편향 진폭	1.5 mm (2-9 Hz)	내진동성 EN 60721-3-3	Class 3M3, EN 60721-3-3
내충격성 EN 60721-3-3	Class 3M3	고도	≤ 3000 m
단락 보호	내부	광색상 (CCT)	6000K
가속의 진폭	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	피크 가속, 유형 L	70 m/s²

IEC 60598-1에 따른 정격 데이터

정격 전압	265 V	전원 정격	7 W
입력 전압	100...265 V DC (45...65 Hz)	유입 전류	0.5 A @ 0.1 ms
전력 손실	< 2 W		


분류

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		



액세서리

실(Seal)




지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.
사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링
M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 실에 통합 가능

일반 주문 데이터

유형	RKDG D9 PT6	버전
주문 번호	4329610000	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248668687	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	

크기 1호



FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서리를 참조하십시오.

일반 주문 데이터

유형	GH PT6	버전
주문 번호	1070140000	FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65,
GTIN (EAN)	4032248825813	(완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정
수량	10 ST	