



긴 수명을 가진 에너지 효율적인 비상 조명

- DIN EN 60598-2-22에 따라 개발 및 사용됨
- 열악한 환경용(충격 및 진동, 온도 영역) LED 램프
- 형광 램프에 비해 뛰어난 에너지 효율성 및 수명
- 다중 전압 입력(20V...60VDC)을 통해 전 세계에서 사용 가능
- 높은 화재 보호 등급 V0
- 한 면으로의 빔 방향
- 5W 전력

버전

- 플러그형 헤비듀티 커넥터 및 원형 커넥터
- 선조립 2.5 mm<sup>2</sup>

### 일반 주문 데이터

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 주문 번호      | 1390880000                           |
| 유형         | <a href="#">BG GHDE LED TL PTS 4</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118190984                        |

# BG GHDE LED TL PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E345151                 |

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 46 mm  | 높이 (인치) | 1.811 inch  |
| 너비  | 104 mm | 폭 (인치)  | 4.0945 inch |
| 길이  | 181 mm | 길이 (인치) | 7.126 inch  |
| 순중량 | 418 g  |         |             |

### 온도

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...60 °C |
|-------|-------|----------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                                                      |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c, 7a, 7cl                                                    |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                  | 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5                           |

### 일반 데이터



|                   |                                 |                   |                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 실리콘               | 아니요                             | 결선 유형             | FieldPower® 플러그 PTS 4   |
| UL 94 가연성 등급      | V-0                             | 할로겐               | 예(PVC 케이블)              |
| 보호 등급             | IP65(해당 하우징 포함)                 | 서지 전압 범주          | II                      |
| 오염 심각도            | 2                               | 절연 전압             | < 500 V(하우징/PE)         |
| 장착 위치, 설치 알림      | 임의                              | 보호 등급             | II                      |
| 편향 진폭             | 1.5 mm (2-9 Hz)                 | 내진동성 EN 60721-3-3 | Class 3M3, EN 60721-3-3 |
| 내충격성 EN 60721-3-3 | EN 60721-3-3, 3M3 등급            | 고도                | ≤ 3000 m                |
|                   | 휴대용                             |                   |                         |
| 단락 보호             | 내부                              | 광색상 (CCT)         | 6000K                   |
| 가속의 진폭            | 5 m/s <sup>2</sup> (@ 9-200 Hz) | 피크 가속, 유형 L       | 70 m/s <sup>2</sup>     |

### IEC 60598-1에 따른 정격 데이터

|       |                             |       |                |
|-------|-----------------------------|-------|----------------|
| 정격 전압 | 265 V                       | 전원 정격 | 7 W            |
| 입력 전압 | 100...265 V DC (45...65 Hz) | 유입 전류 | 0.5 A @ 0.1 ms |
| 전력 손실 | < 2 W                       |       |                |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001959    | ETIM 9.0    | EC001959    |
| ETIM 10.0   | EC001959    | ECLASS 14.0 | 27-11-06-40 |
| ECLASS 15.0 | 27-11-06-40 |             |             |




## BG GHDE LED TL PTS 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 크기 1호




FieldPower® 하우징은 매우 견고하며 최고의 UL 난연성 등급 5 VA를 충족합니다.

- "TS 35 PT6" 장착 레일 모듈 및 PT6 접점 유닛을 간편하게 결속할 수 있습니다.
- 힌지 실을 통해 선조립 플러그 케이블도 사용할 수 있습니다.
- 하이 커버 버전으로 장치를 설치할 수 있습니다. 케이블 실에 대해서는 액세서를 참조하십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | GH PT6                     | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1070140000</a> | FieldPower® 인클로저, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248825813              | (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 검정                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                                |

### AC



단면적 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>의 무절단 케이블을 사용한 배전. PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm<sup>2</sup>) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm<sup>2</sup>)을 통한 전원 공급/T-분기 탭. 컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 유형         | PT6                        | 버전                                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1957620000</a> | FieldPower® 접점 요소, AC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수 |
| GTIN (EAN) | 4032248642489              | (텍스트): 5                                                 |
| 수량         | 1 ST                       |                                                          |