

그림과 유사



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 플레이트, 기타, 높이: 33.5 mm, 너비: 181 mm, 깊이: 0.8 mm, 기본 재질: 황동, 광택, 미처리 |
| 주문 번호 | 1390930000 |
| 유형 | KLIPPON COPL 081606 |
| GTIN (EAN) | 4050118191202 |
| 수량 | 5 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----------|---------|----------|-------------|
| 깊이 | 0.8 mm | 깊이 (인치) | 0.0315 inch |
| 높이 | 33.5 mm | 높이 (인치) | 1.3189 inch |
| 너비 | 181 mm | 폭 (인치) | 7.126 inch |
| 벽 두께, 최소 | 0.8 mm | 벽 두께, 최대 | 0.8 mm |
| 순중량 | 37 g | | |

온도

| |
|-------|
| 작동 온도 |
|-------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| 재질 두께 | 0.8 mm | 표면 마감 | 광택, 미처리 |
| 기본 재질 | 황동 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002623 | ETIM 9.0 | EC002623 |
| ETIM 10.0 | EC002623 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-14 | | |