



## ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	4.9 mm	깊이 (인치)	0.1929 inch
높이	13.1 mm	높이 (인치)	0.5157 inch
너비	119 mm	폭 (인치)	4.685 inch
순중량	4.65 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...60 °C
작동 온도			

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 정격 데이터 UL

정격 전류(UL)	10 A
-----------	------

## 일반 데이터

버전	길이에 맞춰 절단 가능	컬러 코드	검정
----	--------------	-------	----

## 절연 조정

정격 전압	250 V
-------	-------

## 결선 데이터

피치(mm)(P)	6.40 mm
-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


## ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

## Dimensional drawing



## ZQV 1.5N/R6.4/19 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀침  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KT 14	버전
주문 번호	<a href="#">1157820000</a>	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구
GTIN (EAN)	4032248945344	
수량	1 ST	

## 점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드뮬러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

## 일반 주문 데이터

유형	KT ZQV	버전
주문 번호	<a href="#">9002170000</a>	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
수량	1 ST	
유형	WAW 1 NEUTRAL	버전
주문 번호	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
수량	1 ST	