

ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES, 점프바
주문 번호	1391610000
유형	ZQV 1.5N/R6.4/19 RT
GTIN (EAN)	4050118191783
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2021-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	TCC 6.4/51 RD

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	4.9 mm	깊이 (인치)	0.1929 inch
높이	13.1 mm	높이 (인치)	0.5157 inch
너비	119 mm	폭 (인치)	4.685 inch
순중량	4.65 g		

온도

보관 온도 -40 °C...85 °C 작동 온도 -40 °C...60 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

정격 전류(UL) 10 A

일반 데이터

버전 길이에 맞춰 절단 가능 컬러 코드 빨간색

절연 조정

정격 전압 250 V

결선 데이터

피치(mm)(P) 6.40 mm

분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/19 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	KT 14	버전	
주문 번호	1157820000	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구	
GTIN (EAN)	4032248945344		
수량	1 ST		

점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드물러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

일반 주문 데이터

유형	KT ZQV	버전	
주문 번호	9002170000	Cutting tool for one-hand operation	
GTIN (EAN)	4032248291670		
수량	1 ST		
유형	WAW 1 NEUTRAL	버전	
주문 번호	9004500000	Miscellaneous tools	
GTIN (EAN)	4008190053925		
수량	1 ST		