

SAI-WDF-3P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**일반 주문 데이터**

주문 번호	1392390000
유형	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
수량	1 items

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

21 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

3

코딩

M8 = 없음

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

CuZn

접점 재질

CuZn

공칭 전압

30 V

정격 전류

4 A

보호 등급

IP67

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

일반 기술 사양

극 수

3

코딩

M8 = 없음

결선 나사산

M8 소켓, M8 핀

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

CuZn

접점 재질

CuZn

공칭 전압

30 V

정격 전류

4 A

보호 등급

IP67

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

분류

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06




ECLASS 15.0

27-44-01-06

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**치수 도면****배선도****폴 계획****풀 계획**