

TW PRV8 H-A I-R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	P-시리즈, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm, 인쇄
주문 번호	1399770000
유형	TW PRV8 H-A I-R
GTIN (EAN)	4050118230994
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	59.7 mm	깊이 (인치)	2.3504 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	9.5 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...80 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.067 kg CO2 eq.	

시스템 사양

버전	인쇄	레벨 수	8
----	----	------	---

자재 데이터

기본 재질	PC	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	예		
-----	---	--	--

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		