

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 클램프 요크, PA 66 GF 30
주문 번호	<u>1403060000</u>
유형	KLBUE 4-13.5 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204797
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ROHS			
10113	준수		
치수 및 중량	<u></u>		
^\T ₹ 0 0			
깊이	55.6 mm	깊이 (인치)	2.189 inch
 높이	67.5 mm	높이 (인치)	2.6575 inch
너비	37.5 mm	폭 (인치)	1.4764 inch
순중량	81.8 g		
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
	-25 °C	<u> </u>	105 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	즈스 에이 조케		
RoHS 군구 성대 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	준수, 예외 존재 6 c		
	6c		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1	2-2-444202	
	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0	rezc/000438Z	
등급 데이터			
정격 단면적	10 mm²	정격 전압	230 V
시스템 사양			
버전	워퍼 경서요 미지스터 교하	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
<u> </u>	차펴 결선용, 리지스터 포함 TS 27	앤드 거머 들네이트 필요	아니표
<u> </u>			1
	기가 기술	지수 제이	T0.07
설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 27
자재 데이터			
기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	검정, 은회색
<u>기는 세월</u> UL 94 가연성 등급	V-0	르니 쓰ㅡ	ㅁㅇ, 근되ㄱ
추가 기술 데이터			
AJ =1 71 7	エリエリ エレテレ	ᄑᄔᆒᇫᄃᆈᅯ	ALLO
설치 권고 장착 유형	직접 장착 스냅온	폭발 테스트 버전	아니요
^{용격 ㅠㅎ} 클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	24.3 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	13.5 mm
	4 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	13.5 mm²
	42		
	4 mm²		
결선 단면적, 꼬임, 최소	4 mm-		
케이블 직경, 최소 결선 단면적, 꼬임, 최소 분류 ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020

작성 날짜 16.11.2025 07:32:34 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형 TS 27X12.5M/ST/F.ZN

1802690000

1002030000

4032248257201

수량 2 N

주문 번호

GTIN (EAN)

버전

단자대 레일, 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이:

27 mm, 깊이: 12.5 mm

빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 SM 27/8 K MC NE WS 바 주문 번호 1812630000 Si

GTIN (EAN) 4032248296033

수량 80 ST

버전

SwitchMark, 디바이스 마커, 8 x 27 mm, 흰색

작성 날짜 16.11.2025 07:32:34 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

BTWZ KLBUE 1742630000

4008190980764

수량 1 S

버전

공구, 작동 공구

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN)

수량

SDS 0.6X3.5X100 9008330000 4032248056286

1 ST

버전

스크류드라이버, 스크류드라이버

작성 날짜 16.11.2025 07:32:34 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 6