

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	Y 커넥터, 7/8"
주문 번호	1413920000
유형	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
수량	1 items

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

70 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	없음
접점 표면	Au(금)	하우징 기본 재질	PUR
공칭 전압	300 V	정격 전류	12 A
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 50
오염 심각도	3	실드 결선	No
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C		

결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	7/8" 핀	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓	조임 토크	7/8": 1.5 Nm

일반 데이터

극 수	3	코딩	없음
결선 나사판	7/8"	접점 재질, 소켓	CuZn
접점 재질, 핀	CuZn	접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	PUR	공칭 전압	300 V
정격 전류	12 A	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 50	오염 심각도	3
결선 1	7/8"/7/8"	결선 2	스크류
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-30...+90 °C
컨ектор O.D.	-		

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면, 배선도