

SAI-Y-7/8 5P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





일반 주문 데이터

버전	Y 커넥터, 7/8"
주문 번호	<u>1413940000</u>
유형	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
수량	1 items

SAI-Y-7/8 5P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	О	ı
ᅙ	L	

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 75 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	없음	
접점 표면	Au(금)	하우징 기본 재질	PUR	
공칭 전압	300 V	 정격 전류	9 A	
보호 등급	IP67	 플러그 주기	≥ 50	
오염 심각도	3	 실드 결선	No	
하우징의 온도 범위	-30+90 °C			

결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	7/8" 핀	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓	조임 토크	7/8": 1.5 Nm

일반 데이터

극 수	5	코딩	없음
결선 나사산	7/8"	접점 재질, 소켓	CuZn
접점 재질, 핀	CuZn	접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	PUR	공칭 전압	300 V
정격 전류	9 A	 보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 50	오염 심각도	3
<u></u> 결선 1	7/8"/7/8"	 결선 2	스크류
 실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-30+90 °C
컨덕터 O.D.	-		

분류

EC002925	ETIM 7.0	EC002925
EC002925	ETIM 9.0	EC002925
EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
27-44-01-06		
	EC002925 EC002925 27-44-01-06 27-44-01-06 27-44-01-06	EC002925 ETIM 9.0 EC002925 ECLASS 9.0 27-44-01-06 ECLASS 10.0 27-44-01-06 ECLASS 12.0 27-44-01-06 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2



SAI-Y-7/8 5P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면, 배선도

