데이터 시트

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	Y 커넥터, 7/8", 전력 분배기
주문 번호	1413940000
유형	SAI-Y-7/8 5P
GTIN (EAN)	4050118214772
수량	1 items

데이터 시트

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	75 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	없음
접점 표면	Au(금)	하우징 기본 재질	PUR
절연 저항	1010 Ω	공칭 전압	400 V
정격 전류	5.6 A	보호 등급	IP67, IP68
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
실드 결선	No	나사선 링 재질	황동, 니켈 도금
하우징의 온도 범위	-25…+80 °C		

결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	7/8" 핀	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	7/8" 소켓	조임 토크	7/8": 1.5 Nm

일반 데이터

극 수	5	코딩	없음
결선 나사산	7/8"	접점 재질, 소켓	CuZn
접점 재질, 핀	CuZn	접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	PUR	절연 저항	1010 Ω
공칭 전압	400 V	정격 전류	5.6 A
AF 사이즈	24 mm	보호 등급	IP67, IP68
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
결선 1	7/8"	결선 2	스크류
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-25…+80 °C
컨덕터 O.D.	-		

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면




폴 계획



Male

폴 계획



Female

배선도

