

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 주문 번호 | 1415940000 |
| 유형 | INLAY CC-M 70/48 |
| GTIN (EAN) | 4050118217247 |
| 수량 | 1 items |

INLAY CC-M 70/48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 120 mm | 깊이 (인치) | 4.7244 inch |
| 높이 | 8 mm | 높이 (인치) | 0.315 inch |
| 너비 | 76 mm | 폭 (인치) | 2.9921 inch |
| 순중량 | 65 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전: 사인 3개용 홀더, 너비: 76 mm
 작동 온도 범위, 최대: 130 °C, 작동 온도 범위, 최소: -55 °C

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |

도면

사용 예

