

**INLAY CC-M 58/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**일반 주문 데이터**

주문 번호	1415950000
유형	<a href="#">INLAY CC-M 58/35</a>
GTIN (EAN)	4050118217254
수량	1 items

## INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	76 mm	폭 (인치)	2.9921 inch
순중량	74 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

버전	사인 10개용 훌더	너비	76 mm
작동 온도 범위, 최대	130 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C

## 분류

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

## INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 도면

#### 사용 예

