

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	1415950000
유형	INLAY CC-M 58/35
GTIN (EAN)	4050118217254
수량	1 items

INLAY CC-M 58/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	120 mm	깊이 (인치)	4.7244 inch
높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
너비	76 mm	폭 (인치)	2.9921 inch
순중량	74 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전	사인 10개용 홀더	너비	76 mm
작동 온도 범위, 최대	130 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C

분류

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

도면

사용 예

