


그림과 유사



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
 - 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
소재: E-Cu, 주석-아연 도금
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 표준, 21 mm, 18 mm, 베이지색
주문 번호	1418340000
유형	H35,0/32 S BE
GTIN (EAN)	4050118221725
수량	50 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E354986
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	2.02 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 칼라가 채워진 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 베이지 색상	버전	표준
-------	---------------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	8.3 mm	접점면 길이(L2)	18 mm
칼라 직경(D2)	12.7 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.4 mm
L1(mm)	32.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	21 mm
컨덕터 단면적	35 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

