


THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, 흰색/노란색
주문 번호	1420020000
유형	THM WO VIN 25.4/95.2 BL
GTIN (EAN)	4050118223514
수량	1 items

THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0026 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	95.3 mm	폭 (인치)	3.752 inch
순중량	545 g		

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제		
인쇄 유형	검은색		
버전	자체 접착		
너비	95.3 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색/노란색		
할로겐	예		
기본 재질	비닐 필름		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
라벨링 필드의 크기	40 x 25.4 mm		
UL 969에 따른 인증	아니요		
호환 가능 프린터			
조합네이션당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-40...80 °C		
롤당 수	1000		
임프린트	낙뢰		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	120 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	12.7 mm
컨덕터 O.D.	12.7 mm	결선된 와이어의 단면적	0.75 - 120 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

