



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





조립된 IE 라인, 철도 케이블 RW(Reduced Wire), cat. 5, PUR, 검은색, 공구 없이 양쪽 측면(RJ45 IP20)에 플러그온

#### 일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5(ISO/ IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
주문 번호	<u>1421710050</u>
유형	IE-C5DB4WE0050A70A70-E
GTIN (EAN)	4050118226294
수량	1 items

# Weidmüller **₹**

#### IE-C5DB4WE0050A70A70-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
길이	F	7101 (01÷1)	106 9504 in all
<u>설이</u> 순중량	5 m 409 g	길이 (인치)	196.8504 inch
온도			
보관 온도	-40 °C90 °C	작동 온도	-40 °C90 °C
설치 온도	-40 C90 C	<u>⊣o ਦ</u> ±	-40 C90 C
환경 제품 규정 준수			<u>'</u>
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 표준			,
커넥터 표준	IEC 60603-7-51		
케이블 특정 표준			
버스 내 화재 방지	ISO 6722-1 5.22(UN ECE- R 118.01) 규격	플루오르 성분	According to EN 60684-2 Section 45.2
번들 케이블에서 수직으로 화염 전파	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	멀티 와이어 금속 데이터 및 컨트롤 케이블	According to EN50288-2-2
수소 할로겐 화합물 성분	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1	증기의 부식성	to IEC 60754-2
철로 차량에 대한 화재 안전성	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, EN 50268-2 규격, According to IEC 61034-2
유독 가스	According to BS 6853 Appendix B		
케이블 구조		,	
꼬임	7	외피 색상	검정
프 <u>ㅂ</u> 단면적	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0.36	<u> </u>	SF/UTP
절연재 단면적	1.58 mm	 외피 직경, 최대	7 mm
외피 직경, 최소	6.2 mm	<u> </u>	Radox GKW S
케이블의 기계적 및 재질 속성			
오일 저항	in accordance with EN 50306-3	할로겐 	무할로겐, IEC 60754-2 규격
최소 구부림 반경, 반복	6 *직경	내마모성	매우 좋음
증기의 부식성	to IEC 60754-2	연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, EN 50268-2

# Weidmüller 35

#### IE-C5DB4WE0050A70A70-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

ECLASS 15.0

773 ^

			규격, According to IEC 61034-2
케이블의 전기 속성			
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)		
플러그, 우			
			,
플러그 우측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차펴		
플러그, <b>좌</b>			
플러그 좌측	RJ45, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 아연 주조, 차펴		
분류	'		
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08

27-06-03-08





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

#### 치수 도면



배선도 상세 도면

RJ45		RJ45
1	yellow	1
2 —	orange	
_	white	_
3 ——	blue	3
6 ——	blue	6





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY SET 1910000000 주문 번호

4032248436842 GTIN (EAN)

수량

1 ST

버전 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다.Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

#### 일반 주문 데이터

SCREWTY SET-DM 유형 주문 번호 1920000000

4032248436859

GTIN (EAN)

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및소켓은 물론 모든 M23 플러그 및소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY- M12 주문 번호 <u>1900000000</u>

GTIN (EAN) 4032248375868

수량 1 ST

4032248375

버전

Cable gland tool for moulded M12 lines

#### Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구 Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및소켓은 물론 모든 M23 플러그 및소켓.

#### 일반 주문 데이터

유형 SCREWTY-M12-DM 주문 번호 <u>1900001000</u>

4032248436408

≗ 1 ST

GTIN (EAN)

버전

Cable gland tool for moulded M12 lines

#### TM HF 12 mm



TM 슬리브에는 할로겐이 함유되어 있지 않으며 오염물질이 거의 없습니다. 슬리브에는 TM-I 12 또는 TM-I 18 태그가 장착됩니다. 케이블 및 라인을 위한 다용한 용도로 사용됩니다. 이 시스템은 특히 교통 엔지니어링에서 그가치가 입증되었습니다. 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착

- 무할로겐
- 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착
- 케이블 타이 장착용 TMX 18(폭 3.6 mm)



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형 TM 4/12 HF/HB 버전 주문 번호 <u>1719840000</u> TM, 슬리브 x 11.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 6

GTIN (EAN) 4008190353193 - 10 mm 수량 500 ST

**TM HF 18 mm** 



TM 슬리브에는 할로겐이 함유되어 있지 않으며 오염물질이 거의 없습니다. 슬리브에는 TM-I 12 또는 TM-I 18 태그가 장착됩니다. 케이블 및 라인을 위한 다용한 용도로 사용됩니다. 이 시스템은 특히 교통 엔지니어링에서 그가치가 입증되었습니다. 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착

- 무할로겐
- 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착
- 케이블 타이 장착용 TMX 18(폭 3.6 mm)

#### 일반 주문 데이터

유형 TM 4/18 HF/HB 버전 주문 번호 <u>1719850000</u> TM, 슬리브 x 11.4 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 6 GTIN (EAN) 4008 190353209 - 10 mm 수량 500 ST