



신뢰할 수 있는 접점에 사용 - CB/CS 크림프 접점.RSV 하우징과 Weidmüller의 크림프 접점을 조합함으로써 응용 분야의 특정 요구사항에 대한 맞춤형 적응을 가능하게 합니다.

시스템에 따라 다음 제품 옵션이 제공됩니다.

- 3-세그먼트 핀 팁을 사용한 접점의 안전한 중앙 배치
- 4개의 정의된 접점을 사용한 높은 접점 신뢰성
- 하우징에서 접점의 안전한 장착을 위한 캔틸레버 스프링의 잠금 걸쇠
- 리딩 핀 접점을 구현하기 위한 두 가지 길이의 핀 접점
- 최대 100회 플러깅 주기(주석 버전)
- 최대 500회 플러깅 주기(금 버전)

Weidmüller가 제공하는 적절한 고품질 공구로 전문적인 처리 능력을 보증합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 릴 패키지, 소켓, 주석 도금, 최대 수용 전선 범위 : 0.25 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">1421800000</a>
유형	CB1,6R26-24 SN I1,4
GTIN (EAN)	4008190099053
수량	5000 items
제품 데이터	
패키징	릴

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.58 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

와이어 결선 방식	크림프 결선	도체 아웃렛 방향	180°
극 수	1	핀 시리즈 수량	1
불륨 저항	3.30 mΩ	탈피 길이	4 mm

자재 데이터

접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	100 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최대	0.25 mm <sup>2</sup>
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 24
꼬임, 최소 H07V-R	0.14 mm <sup>2</sup>	stranded, 최대 H07V-R	0.25 mm <sup>2</sup>
연선, 최소 H05(07) V-K	0.14 mm <sup>2</sup>	연선, 최대 H05(07) V-K	0.25 mm <sup>2</sup>
와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0 mm <sup>2</sup>	페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	0 mm <sup>2</sup>
절연재의 외부 직경, 최소	0.80 mm	절연재 외경, 최대	1.40 mm

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 0 kV

패키징

패키징	릴	VPE 길이	625.00 mm
VPE 폭	620.00 mm	VPE 높이	55.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

- 참고 사항
- The long pins can be used with the standard pins as leading contacts.
  - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		



**Dimensional drawing**



## CB1,6R26-24 SN I1,4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	DW RSV 1.6	버전	
주문 번호	<a href="#">9004530000</a>	공구 기타, 릴리스 공구	
GTIN (EAN)	4008190041991		
수량	1 ST		

### Crimping tools



바이드뮐러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치

### 일반 주문 데이터

유형	HTF RSV 16	버전	
주문 번호	<a href="#">9013560000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, FoderBcrimp	
GTIN (EAN)	4008190161163		
수량	1 ST		