

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MetalliCards는 다양한 라벨링 요구 조건에 맞게 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 공급됩니다. 크롬 코팅 알루미늄 태그는 다양한 응용 분야를 위한 저렴한 대안이며, 특히 컬러 인쇄 시 대비가 강한 특징을 가집니다.기술적 수요가 높은 화학 및 프로세스 업종에서는 스테인레스 스틸 MetalliCard를 사용하면 내성이 강하기 때문에 안전합니다. 시스템 식별 스펙트럼 전체의 필요를 충족합니다. 소형 장비나 타입 플레이트 등에도 높은 품질의 마킹 프로세스를 보장합니다. 또한 MetalliCard는 최적의 설치 특성을 제공합니다. MetalliCards는 접착, 리벳, 태그 홀더나 레일 또는 스테인레스 스틸 케이블 타이와 같은 다양한 고정 옵션 덕분에 범용으로 사용할 수 있습니다. SFX-M의 특수 펀칭을 통해 스틸 케이블 타이를 사용할 수 있습니다.맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 은색
	1422570000
유형	SFX-M 11/60-5 ST
GTIN (EAN)	4050118226157
수량	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

기칠 네이니				
승인				
ROHS	준수			
	<u> </u>			
치수 및 중량				
깊이	0.8 mm	깊이 (인치)	0.0315 inch	
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch	
너비	11 mm	폭 (인치)	0.4331 inch	
순중량	2.3 g			
온도				
작동 온도 범위	-55130 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
0 TIEL A	50			
용지당 수 인쇄 유형	50 74 O AH			
	검은색 마하크게			
<u> </u>	무할로겐			
너비 작동 온도 범위, 최대	11 mm 130 °C			
막당 온도 넘귀, 최대 막동 온도 범위, 최소	-55 °C			
국 당 근 工 금뒤, 되고 걸러 코드				
르 <u>디 쓰ㅡ</u> 기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301			
기는 제 <u>= </u>	으레인데의 의실 1.4301 없는			
교 <u>의 문자</u> 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MetalliCard			
<u> </u>	11.2 x 45 mm			
<u>기릉 ᆯㅡㅋ 크기</u> 권장 산업	프로세스, 에너지			
<u> </u>				
프트 10 프트 1 콤비네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Conductor and cable markers			
작동 온도 범위	-55130 °C			
건덕터 및 케이블 마커				
전선 굵기, 최대	500 mm ²	전선 굵기, 최소	16 mm ²	
컨덕터 O.D., 최대	40 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm	
케이블 타이 통과	플랫	컨덕터 O.D.	7 - 40 mm	
적합 케이블 타이	플라스틱	결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm²	
분류				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

보조 제품



일반 주문 데이터

유형 PRIMER CC-M 주문 번호 <u>2068020000</u>

GTIN (EAN) 4050118416534

수량 100 ST

버전

Inlay



MetalliCards는 다양한 라벨링 요구 조건에 맞게 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 공급됩니다. 크롬 코팅 알루미늄 태그는 다양한 응용 분야를 위한 저렴한 대안이며, 특히 컬러 인쇄 시 대비가 강한 특징을 가집니다.기술적 수요가 높은 화학 및 프로세스 업종에서는 스테인레스 스틸 MetalliCard를 사용하면 내성이 강하기 때문에 안전합니다. 시스템 식별 스펙트럼 전체의 필요를 충족합니다. 소형 장비나 타입 플레이트 등에도 높은 품질의 마킹 프로세스를 보장합니다. 또한 MetalliCard는 최적의 설치 특성을 제공합니다. MetalliCards는 접착, 리벳, 태그 홀더나 레일 또는 스테인레스 스틸 케이블 타이와 같은 다양한 고정 옵션 덕분에 범용으로 사용할 수 있습니다. SFX-M의 특수 펀칭을 통해 스틸 케이블 타이를 사용할 수 있습니다.맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 INLAY SFX-M 11/60 주문 번호 <u>1341110000</u>

GTIN (EAN) 4050118145601

수량 1 ST

버전

작성 날짜 28.11.2025 07:13:06 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4